


**Garant****SC.T 120404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 120404 HB7130-2 Hoekradius: 0,4 mm  
Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij materiaal	HM
Snij diepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien