

Garant**VB.T 110304, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 110304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien