

**Garant****VBMT 160404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160404 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7130-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien