

**Garant****VB.T 160408, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snedeccondities	licht onderbroken

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien