

Garant**VB.T 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien