

**Garant****VC.T 110304, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VC.T 110304 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoofdtoepassing	M

Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien