

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien