

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 261364 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750435 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

VCMT 110302 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 270 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Tolerantie | M |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker | VS |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | HB7130-2 |
| ISO-code wisselplaat | VCMT 110302 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |