



## Compacte haakse slijpers, Type: 7222806



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.**

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

#### Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Fabrikantnummer: CG13-125V

Wattage: 1300 W

Maximaal toerental: 11500 min<sup>-1</sup>

Toerentalbereik: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 35 mm

### Technische beschrijving

Gewicht	2,3 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm
Wattage	1300 W
Netspanning	240 V
Toerentalbereik	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Netfrequentie	50 Hz
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	CG13-125V
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Bijzonderheid	Toerental elektronica
Herstartblokkering	ja
Maximaal toerental	11500 min <sup>-1</sup>
Producttype	Haakse slijper