



Compacte haakse slijpers, Type: 7222826



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Herstartblokkering	ja
Wattage	1700 W
Maximale schijf-Ø	125 mm

Maximaal toerental	7500 min ⁻¹
Fabrikantnummer	CG17-125INOX
Gewicht	2,4 kg
Netspanning	240 V
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Bijzonderheid	Toerental elektronica
Energievoorziening	Netvoeding
Toerentalbereik	2200 - 7500 min ⁻¹
Netfrequentie	50 Hz
Producttype	Haakse slijper