



Compacte haakse slijpers, Type: 7222796



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Fabrikantnummer: CG10-125

Wattage: 1000 W

Maximaal toerental: 11000 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 35 mm

Gewicht: 2,1 kg

Technische beschrijving

Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Gewicht	2,1 kg
Wattage	1000 W
Netfrequentie	50 Hz
Bijzonderheid	korte uitvoering
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Netspanning	240 V
Maximale vibratie volgens EN	8,5 m/s ²
Maximale schijf-Ø	125 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	CG10-125
Producttype	Haakse slijper