

**Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621341 10
GTIN	4062406750619
Artikelklasse	62C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L <sub>2</sub>	29 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Sleutelwijdte	10 mm
Bitsoort korte zijde	12-kant
Bitsoort lange zijde	6-kant
Boring-Ø F	7 mm
Sleutellengte L <sub>1</sub>	130 mm
Hoek	90 - 95 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel