



## Dopsleutelset, gebogen, Aantal sleutels: 11



### Bestelgegevens

Bestelnummer	621346 11
GTIN	4062406750770
Artikelklasse	62C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Inhoud:**

resp. 1 sleutel nr. 621341: Maat 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

### Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Hoek ca.	90 - 95 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel

---

## Accessoires

Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 6 mm	621341 6
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 7 mm	621341 7
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 8 mm	621341 8
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 10 mm	621341 10
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 11 mm	621341 11
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 12 mm	621341 12
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 13 mm	621341 13
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 17 mm	621341 17
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 19 mm	621341 19
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 22 mm	621341 22
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 24 mm	621341 24