

**uvex****Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 39**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	092118 39
GTIN	4031101534817
Artikelklasse	04V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chromallergie.  
Wijdte 11.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingeigenschappen.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermer: Composit

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

uitneembaar voetbed	ja
---------------------	----

Sluiting	Veter
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S2
EU-schoenmaat	39
Kleur	zwart/geel
geschikt bij chroomallergie	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
olie- en benzineresistente zool	ja
Grip	ja
Materiaal teenbeschermpap	Composiet
Bovenmateriaal	waterafstotend hightech-microvelours
Schoentype	Hoge veterschoen
antistatisch	ja
Materiaal voering	Distance Mesh
Energieopname bij de hiel	ja
Materiaal loopzool	Polyurethaan
zonder metaal en leer uitgevoerd	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Serie	uvex 1
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen