

**Garant****Smalle schijffrees, ongecoat, Ø×breedte js16×k11: 63X3,5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	185500 63X3,5
GTIN	4045197097415
Artikelklasse	11U

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**Aan drie kanten snijdende metaalcirkelfrees**, met kraag om het asgat en een spiebaan.  
Kruisvertand: door de afwisselende schuine vertanding snijdt deze frees ook bij diepe snedes zeer rustig.

**Toepassing:**

Voor het **groeffrezen of doorsnijden**, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

**Opmerking:**

$f_z$  voor  $a_e = 0,1 \times D$ .

## Technische beschrijving

Snedebreedte	3,5 mm
Aantal tanden Z	28
Voeding $f_z$ in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Snijkant-Ø $D_c$	63 mm

Boring-Ø H7	22 mm
Schachuitvoering	met boring
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1834 A
Freesprofiel	kruisvertand
Type	N
Tolerantie nominale Ø	js16
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schijffrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	9 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	180 m/min	N
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		