

**Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm kort, Type: 7405****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079456 7405
GTIN	015451781507
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini staafslijper met hoog onbelast toerental voor stil en efficiënt slijpen. Nauwkeurig vermogen en controle dankzij ingebouwde toerentalregelaar.

Levering:

Inclusief resp. 1 × 1/4 inch en 6 mm spantang.

Technische beschrijving

Gewicht	0,5 kg
Maximale vibratie volgens EN	3,6 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximale luchtbehoefte	78 l/min
Lengte	200 mm
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Spantang-Ø	6 mm
Draadaansluiting	NPT
Afgegeven vermogen	250 W
Geluidsproductie	76,2 dB(A)

Maximaal toerental	28000 min ⁻¹
Producttype	Rechte slijper