

ELTEN**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 37
GTIN	4030839220313
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

Energieopname bij de hiel	ja
---------------------------	----

EU-schoenmaat	37
Materiaal voering	ademende voering van textiel
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Bovenmateriaal	Rundleder
Schoentype	Schoen, laag model
olie- en benzineresistente zool	ja
Grip	ja
Kleur	grijs
Doorloopzekerheid	Textiel
antistatisch	ja
Materiaal teenbeschermer	Staal
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal loopzool	TPU-/PU
Sluiting	Veter
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen