

uvex**Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 48**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092118 48
GTIN	4031101534909
Artikelklasse	04V

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chromallergie.
Wijdte 11.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingeigenschappen.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermer: Composiet

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

tegen binnendringen van water en wateropname	ja
--	----

Waterdichtheid van de hele schoen	ja
geschikt bij chroomallergie	ja
Materiaal teenbeschermkap	Composiet
Materiaal voering	Distance Mesh
Bovenmateriaal	waterafstotend hightech-microvelours
zonder metaal en leer uitgevoerd	ja
EU-schoenmaat	48
Grip	ja
Schoentype	Hoge veterschoen
olie- en benzineresistente zool	ja
Sluiting	Veter
Kleur	zwart/geel
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
antistatisch	ja
Energieopname bij de hiel	ja
Materiaal loopzool	Polyurethaan
uitneembaar voetbed	ja
Veiligheidsklasse	S2
Serie	uvex 1
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen