

**Garant****Smalle schijffrees, ongecoat, Øxbreedte js16×k11: 125X4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	185500 125X4
GTIN	4045197097651
Artikelklasse	11U

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**Aan drie kanten snijdende metaalcirkelfrees**, met kraag om het asgat en een spiebaan. Kruisvertand: door de afwisselende schuine vertanding snijdt deze frees ook bij diepe snedes zeer rustig.

**Toepassing:**

Voor het **groeffrezen of doorsnijden**, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

**Opmerking:**

$f_z$  voor  $a_e = 0,1 \times D$ .

## Technische beschrijving

Snedebreedte	4 mm
Aantal tanden Z	40
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Boring-Ø H7	32 mm

Voeding $f_z$ in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Schachtuitvoering	met boring
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1834 A
Freesprofiel	kruisvertand
Type	N
Tolerantie nominale $\varnothing$	js16
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schijffrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt	19 m/min	P
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt	19 m/min	P
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	19 m/min	P
RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$	beperkt geschikt	9 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	180 m/min	N
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		