



Led-hoofdlamp met accu, Type: H5R-CORE



Bestelgegevens

Bestelnummer	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Intuïtieve bediening en continu dimmen.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**
- **Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Lichtbundel boost	500 lm
IP-klasse	IP 67
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Brandduur	2 h
Kop-Ø	32 mm
Brandduur stand 2	50 h
Lichtstroom	400 lm

Aantal inbegrepen accu's	1
Fabrikantnummer	H5R Core
Gewicht	167 g
Lichtstroom stand 2	15 lm
Producttype	Hoofdlamp