

**Garant****Schijffrees, ongecoat, Ø×breedte js16×k11: 125X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	185820 125X12
GTIN	4045197098115
Artikelklasse	11U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kruisvertand met kraag om asgat en spiebaan.

**Toepassing:**

Voor het **groeffrezen of doorsnijden**, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

**Opmerking:**

$f_z$  voor  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Boring-Ø H7	32 mm
Snedebreedte	12 mm
Aantal tanden Z	20
Schachtuitvoering	met boring

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 885 A
Freesprofiel	kruisvertand
Type	N
Tolerantie nominale $\emptyset$	js16
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schijffrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	19 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	9 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	180 m/min	N
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		