

Garant**Gereedschapshouder met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 85mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148701 85
GTIN	4062406754631
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel.

Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.

Toepassing:

geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Technische beschrijving

Totale lengte	85 mm
Voor handtap DIN 352	M3 – M10
Spanwijdte <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm

Reservebekken nr. 148712 gr.	85
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk