

**Boorstanghouder Vorm E2, VDI 16, Boring d2 (H7): 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319305 16
GTIN	4062406745905
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58+/-2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Doorboorde VDI-schacht.
- Met twee kogelspuitmonden.

Voordeel:

- Ook geschikt voor langere boorstangen.
- Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	34 mm
l ₆	44 mm
Koelkanaaldraad	M5
Spanschroef-schroefdraad	M8

Vorm	E
VDI-grootte	VDI 16
d ₆	40 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
Producttype	VDI-boorstanghouder