

**Boorstanghouder Vorm E2, VDI 16, Boring d2 (H7): 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319305 12
GTIN	4062406745899
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58+/-2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Doorboorde VDI-schacht.
- Met twee kogelspuitmondten.

Voordeel:

- Ook geschikt voor langere boorstangen.
- Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Boring d_2 (H7)	12 mm
Koelkanaaldraad	M5
Spanschroef-schroefdraad	M8

Vorm	E
VDI-grootte	VDI 16
d ₆	40 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
Producttype	VDI-boorstanghouder