

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 25, Boring d2 (H6): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319165 25
GTIN	4062406755201
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	59 mm
Buiten-Ø d_3	45 mm
Boring d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 25
d_6	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25

Producttype

VDI-gereedschapsopname