

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 25, Boring d2 (H6): 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319165 20
GTIN	4062406755195
Artikelklasse	32U

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$l_1 -0,2$	67 mm
Buiten- $\varnothing d_3$	40 mm
$l_2$	54 mm
Boring $d_2$ (H6)	20 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 25
$d_6$	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25

Producttype

VDI-gereedschapsopname