

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 20, Boring d2 (H6): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319155 25
GTIN	4062406755171
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d ₃	45 mm
l ₂	59 mm
Boring d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	71 mm
Koelkanaaldraad	M6
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 20
d ₆	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Producttype

VDI-gereedschapsopname