

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 25, Boring d2 (H6): 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319165 16
GTIN	4062406755188
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Boring d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 25
d ₆	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25

Producttype

VDI-gereedschapsopname