

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 30, Boring d2 (H6): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319175 25
GTIN	4067263152118
Artikelklasse	32U

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor en koelvloeistoftoevoer.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

Boring d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Buiten-Ø d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Producttype

VDI-gereedschapsopname