



## Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 30, Boring d2 (H6): 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319175 32
GTIN	4067263152132
Artikelklasse	32U

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor en koelvloeistoftoevoer.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Technische beschrijving

Buiten-Ø d <sub>3</sub>	52 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
Boring d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Producttype

VDI-gereedschapsopname