

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 30, Boring d2 (H6): 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319175 16
GTIN	4067263120995
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor en koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Buiten-Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d ₆	68 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Producttype

VDI-gereedschapsopname