

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 30, Boring d2 (H6): 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319175 20
GTIN	4067263120506
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor en koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

$l_1 -0,2$	67 mm
Buiten-Ø d_3	40 mm
l_2	54 mm
Boring d_2 (H6)	20 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d_6	68 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Producttype

VDI-gereedschapsopname