

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319205 32
GTIN	4062406755294
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistofoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	63 mm
Buiten-Ø d ₃	52 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d ₆	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname