

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319205 40
GTIN	4062406755300
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	40 mm
Buiten-Ø d ₃	65 mm
l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M16×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d ₆	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname