

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319215 40
GTIN	4062406755348
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistofoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	73 mm
$l_1 -0,2$	90 mm
Boring d_2 (H6)	40 mm
Buiten- \emptyset d_3	65 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M16x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 50
d_6	98 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

Producttype

VDI-gereedschapsopname