



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319215 32
GTIN	4062406755331
Artikelklasse	32U

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

$l_1 -0,2$	71 mm
Buiten- \emptyset d_3	52 mm
Boring d_2 (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 50
d_6	98 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

Producttype

VDI-gereedschapsopname