

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319215 25
GTIN	4062406755324
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	25 mm
Buiten-Ø d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 50
d ₆	98 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

Producttype

VDI-gereedschapsopname