

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319205 16
GTIN	4062406755263
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Boring d_2 (H6)	16 mm
Buiten- \emptyset d_3	36 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d_6	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname