



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d_2 (H6): 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319205 25
GTIN	4062406755287
Artikelklasse	32U

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoefvoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d_2 (H6)	25 mm
Buiten- \emptyset d_3	45 mm
l_2	59 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M12x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d_6	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname