


**Garant****Geperforeerde platen voor achterzijde, Geschikt voor werkblad lengte:  
1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920365 1250
GTIN	4062406755386
Artikelklasse	91S

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Voor bevestiging aan de achterzijde aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden van binnen aan de dwarschoor aan de achterzijde vastgeschroefd.

**T.b.v.:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301 – 920306.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Hoogte	334 mm
Gewicht	6 kg
Breedte	1005 mm
Diepte	70 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Achterwand