

**Garant**

**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg  
Eluplan-blad donker, Type: 1250/S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **met** scheidingsplaten, serieopstelling mogelijk.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Advies:**

Licht montagewerk zittend en staand.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	98 kg
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Stekkertype ingang	F

Nominale spanning	250 V
Maximale belastbaarheid	250 kg
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	1250 mm
ComfortClose	nee
Breedte	1250 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Draagvermogen bij continue belasting	250 kg
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel