

Garant

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg
Eluplan-blad donker, Type: 1250

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 1250
GTIN	4062406755362
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **zonder** scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Breedte	1250 mm
Nominale spanning	250 V
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg

Stekkertype ingang	F
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Gewicht	94 kg
Hefsnelheid	38 mm/s
Diepte	750 mm
Draagvermogen bij continue belasting	250 kg
Werkblad lengte	1250 mm
Werkblad diepte	750 mm
ComfortClose	nee
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Werkblad dikte	50 mm
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel