

Garant GRIDLINE

Onderstel met stroom, hoogte 900 mm, Type: DE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927063 DE
GTIN	4062406755560
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Levering:

Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nominale stroom	16 A
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Hoogte	800 mm

Breedte	50 mm
Diepte	700 mm
Contactdoos type	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	hoogte 900 mm
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Nivellering GridLine werkbanken Type M12	927090 M12
Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2