

Garant GRIDLINE

**Onderstel met stroom en perslucht, hoogte 900 mm, Type: CH****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927068 CH
GTIN	4062406755676
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Levering:**

Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld  
Incl. veiligheidséénhandskoppeling, snelsluitingskoppelingen NW 7,2 en 3/8 inch aansluitdraad, tot 10 bar.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.  
Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	10 A

Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Breedte	50 mm
Contactdoos type	J
Diepte	700 mm
Hoogte	900 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	hoogte 900 mm
Producttype	Energiemodule

---

## Accessoires

Nivellering GridLine werkbanken Type M12	927090 M12
Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2