

Garant GRIDLINE

**Onderstel met stroom, Hoogte 800 mm, Type: FR****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927062 FR
GTIN	4062406755539
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Levering:**

Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Hoogte	800 mm
Breedte	50 mm
Energievoorziening	Netvoeding

Nominale stroom	16 A
Diepte	700 mm
Contactdoos type	E
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Hoogte 800 mm
Producttype	Energiemodule

---

## Accessoires

Nivellering GridLine werkbanken Type M12	927090 M12
Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2