

Garant GRIDLINE

Onderstel met stroom, Hoogte 800 mm, Type: DE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927062 DE
GTIN	4062406755515
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Levering:

Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	50 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Contactdoos type	F

Energievoorziening	Netvoeding
Diepte	700 mm
Hoogte	800 mm
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Hoogte 800 mm
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Nivellering GridLine werkbanken Type M12	927090 M12
Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2