



## Led-hoofdlamp met batterij, Type: H5-CORE



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Intuïtieve bediening en continu dimmen.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**
- **Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.**

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

Gewicht	178 g
IP-klasse	IP 67
Brandduur	2 h
Brandduur stand 2	20 h
Kop-Ø	32 mm
Lichtstroom stand 2	15 lm
Lichtstroom	200 lm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Fabrikantnummer	H5 Core
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	2
Lichtbundel boost	350 lm
Producttype	Hoofdlamp