



Lader, Type: LITHIUM4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met **individuele bewaking van de laadschachten** en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, **druppellading**. Ingangsspanning 100–240 V. Met LC-display voor gedetailleerde controle van het laadproces en aanvullende akoestische feedback.

Toepassing:

NiMH acculaadplaatsen: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA of 1 – 2 × Baby C. **Li#ion / LiFePO4 acculaadplaatsen:** 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 enz.

Technische beschrijving

Maximaal aantal laadplaatsen	4
Breedte	96 mm
Hoogte	33 mm
Nominale spanning	100 V
Maximale laadstroom	2 A
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V

Lengte	129,5 mm
Netfrequentie	50 Hz
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Lader