




Lader, Type: C-MULTI



Bestelgegevens

Bestelnummer	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met **individuele bewaking van de laadschachten** en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, **druppellading**. Ingangsspanning 100–240 V. Met intelligente 'PERFECT 7' laadtechnologie (capaciteitssneltest, mild voorladen, accuanalyse, snelladen, IQ-uitschakeling, top-off-laden, druppelladen) en 3-kleurige LED-weergave voor het aflezen van de celstatus.

Toepassing:

NiMH acculaadplaatsen: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D en 1 × 9V#blok.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Lengte	151,8 mm
Maximale laadstroom	0,8 A
Netfrequentie	50 Hz
Hoogte	149,6 mm
Nominale spanning	100 - 240 V

Breedte	47 mm
Maximaal aantal laadplaatsen	5
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Lader