

AEG

Accu-klopboorschroefmachine zonder accu, lader, Type: BSB18C2BL



Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 070227 BSB18C2BL |
| GTIN | 4058546324056 |
| Artikelklasse | 07A |

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige, borstelloze compacte 18V-accu-klopboorschroefmachine

- **Zeer handzaam dankzij een compacte lengte van slechts 183 mm**
- **Drijfwerk met 2 versnellingen**
- **21-traps draaimomentinstelling en klopboorstand voor het boren in steen**
- **Led-verlichting van het werkgebied**
- **Rechts-/linksom draaiend**
- **PRO Lithium-Ion drievoudige bescherming: Temperatuurbewaking, controle van de afzonderlijke cellen, overbelastingsbeveiliging**

Levering:

Accu-slagboorschroefmachine met riemclip, 1× 13 mm FIXTEC snelspanboorhouder, **zonder accu, zonder lader.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Fabrikantnummer | BSB18C2BL-0 |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Gewicht zonder accu | 1,6 kg |
| Accuspanning | 18 V |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 13 mm |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Lengte | 183 mm |
| Accutype | Lithium-ion |
| Aantal inbegrepen accu's | 0 |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 500 min ⁻¹ |
| maximaal draaimoment | 60 Nm |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 40 mm |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 1950 min ⁻¹ |
| Motortype | Brushless |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |